



FL530B

Armoire, orion plus, sur pieds, 600x1100x300mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	600 mm
Largeur	1100 mm
Profondeur	300 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1,50 mm

#### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK08

#### Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
--	---

#### Installation, montage

Montage sur	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Oui

#### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matériau	Plastique

#### Équipement

Nombre de rangées	3
-------------------	---

#### Couvercle, porte

Nombre de portes	0
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----