



FL530B

orion plus IP65 PT a.600 l.1100 p.300

#### Características técnicas

##### Dimensões

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Altura                      | 600 mm  |
| Largura                     | 1100 mm |
| Profundidade                | 300 mm  |
| Espessura da parede lateral | 1,50 mm |

##### Índice de proteção

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Índice de proteção IP      | IP65                                |
| Classe de proteção         | Classe de isolamento II             |
| Recebe fechadura           | 3 lados 7 mm<br>Fechadura com chave |
| Resistência ao impactos IK | IK08                                |

##### Equipamento

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Número de aberturas da placa de flange | 0 |
|----------------------------------------|---|

##### Instalação / montagem

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Montagem                             | Montagem no chão |
| Adequado para utilização no exterior | Sim              |

##### Materiais

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Cor        | Cinzentos-claro |
| Código RAL | 7035            |
| Tratamento | Sem tratamento  |
| Material   | Plástico        |

##### Equipamento

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de filas | 3 |
|-----------------|---|

##### Tampa, porta

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Número de portas de armário  | 0   |
| A porta/tampa é transparente | Sim |

##### Intensidade de corrente

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 630 A |
|------------------|-------|

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|