



FL530B

ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦ. 2 ΣΤΗΛΕΣ 1100X600X300

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Ύψος                       | 600 mm  |
| Πλάτος                     | 1100 mm |
| Βάθος                      | 300 mm  |
| Πάχος πλευρικού τοιχώματος | 1,50 mm |

Ασφάλεια

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP65                                  |
| Κλάση προστασίας          | Κατηγορία μόνωσης II                  |
| Τύπος κλειδώματος         | 3 πλευρών 7 mm<br>Κλειδαριά με κλειδί |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK08                                  |

Εξοπλισμός

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας | 0 |
|------------------------------------|---|

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Τοποθέτηση                    | Τοποθέτηση στο δάπεδο |
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Ναι                   |

Υλικά

|             |              |
|-------------|--------------|
| Χρώμα       | Ανοιχτό γκρι |
| Κωδικός RAL | 7035         |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο  |
| Υλικό       | Πλαστικό     |

Εξοπλισμός

|                |   |
|----------------|---|
| Αριθμός σειρών | 3 |
|----------------|---|

Κάλυμμα, πόρτα

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Αριθμός πορτών ερμαρίου | 0   |
| Με διάφανη πόρτα        | Ναι |

Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |       |
|------------------|-------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 630 A |
|------------------|-------|

Βιωσιμότητα

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|