




10126074

## Β.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΕΝΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 2 |
| Αριθμός στοιχείων          | 2 |

#### Υλικά

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Χρώμα                | Αλουμίνιο                           |
| Κωδικός RAL          | 9006                                |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ                                 |
| Υλικό                | Αλουμίνιο                           |
| Μεταχείριση          | Blasted<br>Υπερβολικά κατεστραμμένο |

#### Διαστάσεις

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Ύψος                      | 95,20 mm  |
| Πλάτος                    | 166,20 mm |
| Βάθος                     | 9,90 mm   |
| Αριθμός μονάδων οριζόντια | 2         |
| Αριθμός μονάδων κάθετα    | 2         |

#### Παρελκόμενα

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK02 |

#### Κείμενο

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Τρόπος εγκατάστασης | Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση |
|---------------------|-------------------------------------|

#### Βιωσιμότητα

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS               | Ναι |