



EPS450B



Impulsrelais elektronisch 16 A, maximaal timer, 1 maak, 230 V AC, QC

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Ruststroom	100 mA
Nominale bedrijfsstroom AC1	16 A

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Aansluiting

Soort contact	1 maak
Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 2.5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 2.5 mm ²
Aantal contacten	1

Spanning

Stuurspanning DC	0 - 0 V
Stuurspanning 2	10 - 26 V
Stuurspanning 1	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-10 - 50 °C

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	quickconnect
---------------	--------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1,20 W
Verbruik bij inkomen	5 VA

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	18 mm
Diepte	60 mm

Verlichting

Maximale belasting TL-lamp	1000 VA
Maximale belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	300 VA

Samenstelling

Aantal maakcontacten	1
Aantal verbreekcontacten	0

Instellingen

Tijdvertraging	5 Min - 1 h
----------------	-------------

Teksten

Schakelmodus	Maakcontact
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

