



EPS450B



Elektronické impulsní relé s doběhem 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
Klidový proud	100 mA
Přijatelná proudová zatížitelnost AC1	16 A

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Připojení

Typ kontaktu	1S
Průřez flexibilního vodiče	1.5 - 2.5 mm ²
Průřez plného vodiče	1.5 - 2.5 mm ²
Počet kontaktů	1

Napětí

Ovládací napětí DC	0 - 0 V
Ovládací napětí 2	10 - 26 V
Ovládací napětí 1	230 - 230 V
Provozní napětí AC	230 - 230 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 60 °C
Skladovací/přepravní teplota	-10 - 50 °C

Konektivita

Typ připojení	quickconnect
---------------	--------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1,20 W
Spotřeba při ovládání	5 VA

Rozměry

Výška	85 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	60 mm

Osvětlení

Max. zatížení zářivky	1000 VA
Max. zatížení zářivky s paralelní kompenzací	300 VA

Vybavení

Počet kontaktů NO	1
Počet kontaktů NC	0

Nastavení

Časové zpoždění	5 Min - 1 h
-----------------	-------------

Texty

Způsob zapojení	Zavírací kontakt
Typ připojení	Se zásuvnými svorkami QuickConnect
Způsob montáže	Pro montáž na nosnou lištu DIN

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

