




EPS450B



ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1ΝΟ ΑΘΟΥΡΥΒΟ +ΧΡΟΝΟΚΑΘ/ΣΗ QC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	16 A
Ρεύμα επαφής διακόπτη σε ηρεμία	100 mA
Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC1	16 A

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Σύνδεση

Είδος επαφών	1NO
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1.5 - 2.5 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 2.5 mm ²
Αριθμός επαφών	1

Τάση

Τάση εντολής DC	0 - 0 V
Τάση εντολής 2	10 - 26 V
Τάση εντολής 1	230 - 230 V
Όνομαστική τάση λειτουργίας Ue	230 - 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 60 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-10 - 50 °C

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	quickconnect
----------------	--------------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	1,20 W
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	5 VA

Διαστάσεις

Ύψος	85 mm
Πλάτος	18 mm
Βάθος	60 mm

Φωτισμός

Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού	1000 VA
Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλληλη αντίσταση	300 VA

Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών NO	1
Αριθμός επαφών NC	0

Ρυθμίσεις

Χρονική καθυστέρηση	5 Min - 1 h
---------------------	-------------

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη	επαφή NO
Είδος σύνδεσης	Με plug-inaκροδέκτες quickconnect
Τρόπος εγκατάστασης	Για τοποθέτηση σε ράγα DIN

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

