



ATA123049016

Unutrašnji ugao, ateha 12x30 mm, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Pribor

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Vrsta pribora | Oblikovano/kalupljeno |
|---------------|-----------------------|

Postavke

|              |          |
|--------------|----------|
| Ugaoni domet | 83 - 140 |
|--------------|----------|

Dimenzije

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 13 mm |
| Širina | 32 mm |

Materijali

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Materijal | Akrilonitril butadien stiren (ABS) |
| Obrada    | Neobrađeno                         |
| Boja      | Prometna bijela                    |
| RAL kod   | 9016                               |

Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Otpornost na udarce IK        | IK07 |
| Ingress Protection (IP) klasa | IP40 |

Standardi

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 | Ne |
|-------------------------------------------------------|----|

Uvjeti korištenja

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 60 °C |
|-------------------|------------|

Oprema

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa zaštitnim filmom | Ne |
|---------------------|----|

Pogodno za

|           |  |
|-----------|--|
| ATA 12x30 |  |
|-----------|--|

Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |