



47893502



Utičnica, SCHUKO, na ključ, sa poklopcem i poljem za natpis, NŽ, W.1, p.bijela

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -15 - 30 °C

Frekvencija

Frekvencija 50 - 50 Hz

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	76 mm
Širina	76 mm
Dubina	65 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	0 mm

Veza

Presjek vodiča 1,0 - 2,5 mm²

Instalacija, montaža

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Povezivost

Vrsta veze	Plug-in veza
Vrsta montaže	Montaža vijcima Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Da
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Da

Pribor

Ima polje za označavanje Da

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Samozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Ne
Otpornost na udarce IK	IK05
Ingress Protection (IP) klasa	IP55

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem	Ne
Sa funkcijskom rasvjetom	Ne

Identifikacija

Sa otiskom	Ne
------------	----

Tekst

Poklopac	Kompletno kućište
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Klema	Sa WAGO spojnicom za 2-žičnu priključnu klemu za ožičenje Sa dva mjesta za pričvršćivanje za WAGO 2-žične priključke u podu kućišta

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da