



47893502



#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга 250 V

##### Електричний струм

Номінальний струм 16 A

##### Умови використання

Робоча температура -15 - 30 °C

##### Частота

Частота 50 - 50 Hz

##### Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

##### Розміри

Висота 76 mm

Ширина 76 mm

Глибина 65 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

##### Під'єднання

Поперечний розріз дроту 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Установлення, монтаж

Монтаж на Поверхневий монтаж

##### Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами  
Гачкове кріплення

##### Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Так

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Так

##### Акcesуари

Має поле для маркування Так

##### Кришка, дверцята

Тип кришки Самозакривна відкидна кришка, може бути зафіксована в кінцевому положенні

##### Емність

Кількість модулів 1

##### Безпека

З посиленням захистом від контакту Ні

Ударостійкість IK IK05

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

##### Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

---

**Ідентифікація**

---

З відбитком	Ні
-------------	----

---

**Тексти**

---

Накладка	Повний корпус
----------	---------------

---

Захист	Покращений захист контактів
--------	-----------------------------

---

Тип з'єднання	Зі вставними клемми
---------------	---------------------

---

Клема	Із затискним 2-провідним з'єднувальним затискачем Wago для електропроводки З двома місцями для встановлення клем Wago 2-провідного підключення в днищі корпусу
-------	--

---

**Sustainability**

---

Без галогену	Так
--------------	-----

---

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----

---