



10126086

**Рамка 2X антрацит, Q.1**

**Технічні характеристики**

**Ємність**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість секцій  | 2 |
| Кількість модулів | 2 |

**Матеріали**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Colour           | Антрацит      |
| Код RAL          | 7021          |
| Обробка поверхні | Оксамитовий   |
| Матеріал         | Дюропласт     |
| Обробка          | Покриті лаком |

**Розміри**

|         |           |
|---------|-----------|
| Висота  | 80,50 mm  |
| Ширина  | 151,50 mm |
| Глибина | 9,90 mm   |

**Акcesуари**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Має поле для маркування | Ні |
|-------------------------|----|

**Установлення, монтаж**

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Положення для монтажу/підключення | Горизонтальна<br>Вертикальний |
|-----------------------------------|-------------------------------|

**Безпека**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
| Ударостійкість IK                 | IK02 |

**Тексти**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Режим встановлення | З'єднання хомутом<br>Для вертикального та горизонтального монтажу |
|--------------------|---|

**Sustainability**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| REACH-SVHC free | Так |
|-----------------|-----|