




10126084

Okvir, 2-struki, Q.1, aluminij pliś, lakirano

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	2
Broj modula	2

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Baršunasto/pliś
Materijal	Duroplastika
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	80,50 mm
Širina	151,50 mm
Dubina	9,90 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Tekst

Način instalacije	Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	--------------------------------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da