




10126084

Okvir, 2-struki, Q.1, aluminij pliś, lakirano

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	2
Broj modula	2

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Baršunasto/pliś
Materijal	Duroplastika
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	80,50 mm
Širina	151,50 mm
Dubina	9,90 mm
Broj jedinica horizontalno	2
Broj jedinica vertikalno	2

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Tekst

Način instalacije	Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	--------------------------------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da