



HIC408A

### Commutateur motorisé 4P 80A 230-400V

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension assignée d'emploi U <sub>e</sub>	380 - 415 V
--	-------------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	80 A
-------------------------	------

Courant court-circuit avec fusible gl-gG	50 kA
--	-------

##### Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	52000 W
-----------------------------------	---------

##### Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Type de boîtier	Produit complet
-----------------	-----------------

##### Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	Oui
----------------------------------	-----

Utilisable pour les tableaux de distribution	Oui
--	-----

##### Installation, montage

Montage sur	Rail DIN Platine de fixation
-------------	---------------------------------

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----