



HIC408A

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni radni napon Ue	380 - 415 V
------------------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	80 A
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osiguračima	50 kA

Snaga

Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1	52000 W
--------------------------------------	---------

Arhitektura

Broj polova	4
Vrsta konstrukcije uređaja	Fiksirano

Kompatibilnost

Prikladno za DIN šinu	Da
Prikladno za distributivni ormar	Da

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da