



HW1E408DB

## Luftbrytare (ACB) HW1 66kA 800A 4-polig utdragbar, för sentinel TU

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	800 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	66 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	55 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	55 kA

#### Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	6000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	25000

#### Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	12000 V
Matarspänning	AC

#### Resistans

Inre resistans	50 $\mu\Omega$
----------------	----------------

#### Arkitektur

Antal poler	4
Antal avsäkrade poler	4
Enhetens konstruktionstyp	Utdragbar
Antal poler	4P4D N:0/50/100/200%

#### Utlösning

Reaktionstid vid slutning	45 ms
---------------------------	-------

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	64,60 W
--	---------

#### Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja