



47516086



Zásuvka SCHUKO s víčkem, Q.x, antracit sametová

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 - 250 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Antracit
Kód RAL	7021
Povrchová úprava	Sametový
Materiál	Termoplast
Povrch	Lakované

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Počet jednotek	1
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm
Vestavěná hloubka	32 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Svorka zástrčky
------------------------	-----------------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Zásuvná přípojka
Druh montáže	Upevnění šrouby Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víčkem	Ano
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním světlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kryt, dveře

Typ víka	Samozavírací výklopný kryt
----------	----------------------------

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
Mechanická odolnost IK	IK02
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Produktový list

47516086

Texty

Potisk	S potiskem
Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami

Vhodné pro

Berker Q.x

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----