



47516086



Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, 16А/250В, антрацит, Q.x

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

##### Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

##### Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

##### Матеріали

Colour	Антрацит
Код RAL	7021
Обробка поверхні	Оксамитовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Покриті лаком

##### Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Кількість одиниць	1
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm
Вбудована глибина	32 mm

##### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Вставний термінал
---------------------	-------------------

##### Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

##### Підключення

Тип з'єднання	Штекерне з'єднання
Тип монтажу	Монтаж гвинтами Гачкове кріплення

##### Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Ні
З відкидною кришкою	Так
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Ні
З сигнальною лампою	Ні
Із замком	Ні

##### Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

##### Кришка, дверцята

Тип кришки	Самозакривна відкидна кришка
------------	------------------------------

##### Емність

Кількість модулів	1
-------------------	---

##### Безпека

З посиленим захистом від контакту	Так
Ударостійкість IK	IK02
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

##### Функції

З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

---

**Тексти**

Відбиток	З написом
Накладка	Центральна кришка
Захист	Покращений захист контактів
Тип з'єднання	Зі вставними клемами

---

**Сумісний із**

Q.x

---

**Sustainability**

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----