




47516084

Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 - 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Υλικά

Χρώμα	Αλουμίνιο
Κωδικός RAL	9006
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Βερνίκι

Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Αριθμός μονάδων	1
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	35 mm
Ενσωματωμένο βάθος	32 mm

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Σφικκτήρας βύσματος
----------------	---------------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	plug-in σύνδεσης
Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες Τοποθέτηση με νύχια

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος	SCHUKO
Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα	Όχι
Με καπάκι	Ναι
Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
Με LED σηματοδότησης	Όχι
με κλειδαριά	Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος καπακιού	Αυτοκλειόμενο αρθρωτό κάλυμμα
----------------	-------------------------------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας	Ναι
Αντοχή σε κρούση IK	IK02
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20

Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού	Όχι
Φωτιζόμενο	Όχι

Κείμενο

Σήμανση	Με αποτύπωμα
Κάλυμμα	Κεντρική πλάκα καλύμματος
Ασφάλεια	προστασία για παιδιά
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

Berker Q.x

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----