



HIC425E

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4X1600A ΜΕ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ + ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	380 - 415 V
-----------------------------------	-------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	1600 A
------------------	--------

Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη I_{cc} με ασφάλειες gI-gG	100 kA
--	--------

Ισχύς

Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1	1053000 W
--	-----------

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
---------------	---

Τύπος κατασκευής της συσκευής	Ολοκληρωμένη συσκευή
-------------------------------	----------------------

Συμβατότητα

Κατάλληλο για ράγα DIN	Ναι
------------------------	-----

Κατάλληλο για πίνακα διανομής	Ναι
-------------------------------	-----