



HIC425E

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V
---	-------------

Електричний струм

Номінальний струм	1600 A
Номінальний умовний короткозамикальний струм I _{cs} з плавкими запобіжниками типу gL-gG	100 kA

Потужність

Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1	1053000 W
--	-----------

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---