



EPN503

**ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 48V AC/24V DC, 1NO + 1NC**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
Ρεύμα επαφής διακόπτη σε ηρεμία	6 mA
Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC1	16 A

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

**Σύνδεση**

Είδος επαφών	1NC+1NO
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Αριθμός επαφών	2

**Τάση**

Τάση εντολής AC	48 - 48 V
Τάση εντολής DC	24 - 24 V
Τάση εντολής 2	24 - 24 V
Τάση εντολής 1	48 - 48 V
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui	250 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	250 - 250 V

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 40 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C

**Συνδεσιμότητα**

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

**Ισχύς**

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	1,20 W
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	25 VA

**Διαστάσεις**

Ύψος	83 mm
Πλάτος	17,50 mm
Βάθος	63 mm

**Φωτισμός**

Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού	800 VA
Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλληλη αντίσταση	900 VA

**Εξοπλισμός**

Αριθμός επαφών NO	1
Αριθμός επαφών NC	1

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

