



85745224



Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., alu aks, lak

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Tak

Protokół radiowy KNX Radio

Sprzęt

Liczba kanałów 1

Przełączanie na czas letni/zimowy Tak

Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali Tak

Funkcje

Przesunięcie czasu astronomicznego 2 h

Zasilanie rezerwowe akumulatora 8 h

Rezerwa mocy w latach 0 y

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Materiały

Kolor Aluminium

Dodatkowe informacje

Funkcja Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, ściemnianie, sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, priorytet
Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika
Z blokadą przycisków
Funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada przełączenia)
Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Pojemność

Liczba modułów 0

Wymiary

Wysokość 58,40 mm

Szerokość 58,40 mm

Głębokość 30 mm

Odpowiednie do

Q.x