



85745277



KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker K.5, aluminium

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	quicklink
--------------------------	-----------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Ja
Radioprotocol	KNX-RF

Samenstelling

Aantal kanalen	1
----------------	---

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar	Ja
---------------------------	----

Samenstelling

Omschakeling zomer-/wintertijd	Ja
--------------------------------	----

Functies

Astro-tijdverschuiving	2 h
Reservebatterij	8 h
Gangreserve in jaren	0 y

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Materiaal

Kleur	Aluminium
-------	-----------

Teksten

Functie	Extra functies Easy: +6 scènes, dimmen, 1 toetsbesturing omhoog/ omlaag, prioriteit Het zend- en/of ontvangstgedrag kan worden geconfigureerd Met toetsvergrendeling Partyfunctie, geen uitvoering van automatische, KNX RF- en bijpostcommando's (schakelbeveiliging) Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Beveiliging	Met demontagebeveiliging

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	55,10 mm
Breedte	70,50 mm
Diepte	30,10 mm

Geschikt voor

Serie berker K.x	
------------------	--

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----