



85745275



KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker K.1, antraciet

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus quicklink

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

Radioprotocol KNX-RF

Samenstelling

Aantal kanalen 1

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar Ja

Samenstelling

Omschakeling zomer-/wintertijd Ja

Functies

Astro-tijdverschuiving 2 h

Reservebatterij 8 h

Gangreserve in jaren 0 y

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Materiaal

Kleur Antraciet

Teksten

Functie Extra functies Easy: +6 scènes, dimmen, 1 toetsbesturing omhoog/
omlaag, prioriteit
Het zend- en/of ontvangstgedrag kan worden geconfigureerd
Met toetsvergrendeling
Partyfunctie, geen uitvoering van automatische, KNX RF- en
bijpostcommando's (schakelbeveiliging)
Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Capaciteit

Aantal modules 0

Afmetingen

Hoogte 55,10 mm

Breedte 70,50 mm

Diepte 30,10 mm

Geschikt voor

Serie berker K.x

Duurzaamheid

RoHS conform Ja