



SM401

Ampéremètre digital 0-400A branchement sur TI

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules

4

Mesure

Plage de mesure du courant

0 - 400 A

Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - 55 °C

Température de stockage/transport

-40 - 70 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

6 mm²

Section de raccordement en câble rigide

10 mm²

Dimensions

Hauteur

85 mm

Largeur

70 mm

Profondeur

54 mm

Mesure

Type d'appareil de mesure

Digital

Puissance

Puissance consommée VA

1 VA

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP20

Installation, montage

Montage sur

Rail DIN

Fonctions

Classe de précision

0.01

Fréquence

Fréquence

45 - 65 Hz

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

1 W

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui