



SM401

### Ampéremètre digital 0-400A branchement sur TI

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

Nombre de modules

4

##### Mesure

Plage de mesure du courant

0 - 400 A

##### Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - 55 °C

Température de stockage/transport

-40 - 70 °C

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple

6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide

10 mm<sup>2</sup>

##### Dimensions

Hauteur

85 mm

Largeur

70 mm

Profondeur

54 mm

##### Mesure

Type d'appareil de mesure

Digital

##### Puissance

Puissance consommée VA

1 VA

##### Sécurité

Indice de protection IP

IP20

##### Installation, montage

Montage

Rail DIN

##### Fonctions

Classe de précision

0.01

##### Fréquence

Fréquence

45 - 65 Hz

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

1 W

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui