



SM401

Ampèremètre digital 0-400A branchement sur TI

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 4

Mesure

Plage de mesure du courant 0 - 400 A

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

Température de stockage/transport -40 - 70 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²

Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 54 mm

Mesure

Type d'appareil de mesure Digital

Puissance

Puissance consommée VA 1 VA

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Installation, montage

Montage Rail DIN

Fonctions

Classe de précision 0.01

Fréquence

Fréquence 45 - 65 Hz

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui