



SM401

**Amperometro Digitale Indiretto 0 - 400 A 4 M. Din**

**Caratteristiche tecniche**

**Numero di moduli**

Numero di moduli	4
------------------	---

**Misura**

Intervallo di misura corrente	0 - 400 A
-------------------------------	-----------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 70 °C
------------------------------------	-------------

**Connessione**

Sezione conduttore flessibile	6 mm <sup>2</sup>
-------------------------------	-------------------

Sezione conduttore rigido	10 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------

**Serie**

Altezza	85 mm
---------	-------

Larghezza	70 mm
-----------	-------

Profondità	54 mm
------------	-------

**Misura**

tipo di strumento di misura	Digitale
-----------------------------	----------

**Potenza**

Potenza assorbita VA	1 VA
----------------------	------

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

**Funzioni**

Classe di precisione	0.01
----------------------	------

**Frequenza**

Frequenza	45 - 65 Hz
-----------	------------

**Potenza**

Potenza dissipata totale	1 W
--------------------------	-----

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----