



SM401

## Ampèremeter digitaal 0 - 400 A, indirecte meting

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

#### Meting

Stroommeetbereik	0 - 400 A
------------------	-----------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 70 °C

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	10 mm <sup>2</sup>

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	70 mm
Diepte	54 mm

#### Meting

Type meetinstrument	Digitaal
---------------------	----------

#### Vermogen

Opgenomen vermogen VA	1 VA
-----------------------	------

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

#### Funcies

Nauwkeurigheidsklasse	0.01
-----------------------	------

#### Frequentie

Frequentie	45 - 65 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

#### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----