



SM401

Amperímetro digital 0-400/5A

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos 4

Medição

Gama da medição da corrente 0 - 400 A

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 55 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -40 - 70 °C

Conexão

Secção transversal de condutor flexível 6 mm²

Secção transversal de condutor rígido 10 mm²

Dimensões

Altura 85 mm

Largura 70 mm

Profundidade 54 mm

Medição

Tipo de aparelho de medição Digital

Potência

Consumo de energia VA 1 VA

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Instalação, montagem

Montagem Calha DIN

Funções

Classe de precisão 0.01

Frequência

Frequência 45 - 65 Hz

Potência

Potência total dissipada em IN 1 W

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim