



SM401

**Ampérmetr digitální nepřímé měření 0-400A**

**Technické vlastnosti**

**Kapacita**

Počet modulů 4

**Měření**

Rozsah měření proudu 0 - 400 A

**Podmínky použití**

Provozní teplota -10 - 55 °C

Skladovací/přepravní teplota -40 - 70 °C

**Připojení**

Průřez flexibilního vodiče 6 mm<sup>2</sup>

Průřez plného vodiče 10 mm<sup>2</sup>

**Rozměry**

Výška 85 mm

Šířka 70 mm

Hloubka 54 mm

**Měření**

Druh měřicího přístroje Digitální

**Výkon**

Příkon VA 1 VA

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP IP20

**Instalace, montáž**

Montáž Lišta DIN

**Funkce**

Třída přesnosti 0.01

**Frekvence**

Frekvence 45 - 65 Hz

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 1 W

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS Ano