



SM401

Digital Amperemeter 0-400A AC

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler 4

Mått

Ström mätområde 0 - 400 A

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -10 - 55 °C

Förvarings-/transporttemperatur -40 - 70 °C

Anslutning

Area flexibel ledare 6 mm²

Area solid ledare 10 mm²

Dimensioner

Höjd 85 mm

Bredd 70 mm

Djup 54 mm

Mått

Typ av mätinstrument Digital

Ström

Energiförbrukning VA 1 VA

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Installation, montering

Montering DIN-skena

Funktioner

Noggrannhetsklass 0.01

Frekvens

Frekvens 45 - 65 Hz

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 1 W

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja