



SM400

**Ampèremeter analoog 0 - 400 A**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

Aantal modules	4
----------------	---

**Meting**

Stroommeetbereik	0 - 400 A
------------------	-----------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-25 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

**Afmetingen**

Hoogte	85 mm
Breedte	70 mm
Diepte	54 mm

**Meting**

Type meetinstrument	Analoog
---------------------	---------

**Vermogen**

Opgenomen vermogen VA	1,10 VA
-----------------------	---------

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Funcies**

Nauwkeurigheidsklasse	0.015
-----------------------	-------

**Spanning**

Nominale isolatiespanning Ui	2000 V
------------------------------	--------

**Frequentie**

Frequentie	45 - 65 Hz
------------	------------

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN	1,10 W
----------------------------------	--------

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja