



SM400

**Analog Amperemeter 0-400A AC**

**Tekniska egenskaper**

**Kapacitet**

Antal moduler	4
---------------	---

**Mått**

Ström mätområde	0 - 400 A
-----------------	-----------

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-25 - 50 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C

**Anslutning**

Area flexibel ledare	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

**Dimensioner**

Höjd	85 mm
Bredd	70 mm
Djup	54 mm

**Mått**

Typ av mätinstrument	Analog
----------------------	--------

**Ström**

Energiförbrukning VA	1,10 VA
----------------------	---------

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

**Installation, montering**

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

**Funktioner**

Noggrannhetsklass	0.015
-------------------	-------

**Spänning**

Nominell isolationsspänning Ui	2000 V
--------------------------------	--------

**Frekvens**

Frekvens	45 - 65 Hz
----------	------------

**Ström**

Total effektförlust vid nominell märkström	1,10 W
--	--------

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja