



FWB73T1S

**Coffret FWB,univers, 252 modules, classell, IP30, sans porte, 1100x800x161mm, QC**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Equipement**

Nombre de rails	21
Nombre rangées	7
Nombre de travée de large	3
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

**Capacité**

Nombre de modules	252
-------------------	-----

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	1100 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	165 mm
Hauteur d'encastrement	1100 mm
Largeur de montage	800 mm

**Cache, porte**

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0

**Dimensions**

Profondeur de montage	161 mm
Nombre d'unités de largeur	36

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	12
---------------------------	----

**Connectivité**

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

**Matière**

Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Matière**

Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
---------------------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure

# Fiche technique du produit

FWB73T1S

---

## Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui