



HIC425G

**Commutateur motorisé auto 4P 1600A**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V
------------------------------	-------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	1600 A
Courant court-circuit Icc avec fusible gl-gG	100 kA

**Puissance**

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	1053000 W
-----------------------------------	-----------

**Architecture**

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Produit complet

**Compatibilité**

convient pour leRail DIN	No
Convient au tableau de distribution	Oui

**Installation, montage**

Montage sur	Platine de fixation
-------------	---------------------