



FL547A

Porte,orion plus,intérieur,metallic, pour coffret en tôle,500x300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Hauteur | 450 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Profondeur | 20 mm |

Cache, porte

| | |
|------------------|------------------|
| Nombre de portes | 1 |
| Type de porte | Porte intérieure |

Matière

| | |
|-----------------------|------------|
| Code RAL | 7035 |
| Couleur | Gris clair |
| Matière | Acier |
| Traitement de surface | Galvanisé |

Sécurité

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Classe de protection | Classe I |
| Indice de protection IP | IP30 |
| Type de verrouillage | Serrure double barre 3 mm |

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|