



85745173



KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.5, edelstaal

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	quicklink
--------------------------	-----------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Ja
Radioprotocol	KNX-RF

Samenstelling

Aantal kanalen	2
----------------	---

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar	Ja
---------------------------	----

Samenstelling

Omschakeling zomer-/wintertijd	Ja
--------------------------------	----

Functies

Looptijd	2 min
Astro-tijdverschuiving	2 h
Reservebatterij	8 h
Gangreserve in jaren	0 y

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Teksten

Functie	Extra functies Easy: +6 scènes, 1 bedrijfsstand omhoog/omlaag Het zend- en/of ontvangstgedrag kan worden geconfigureerd Met toetsvergrendeling Partyfunctie, geen uitvoering van automatische, KNX RF- en bijpostcommando's (buitensluitbeveiliging) Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
---------	--

Beveiliging	Met demontagebeveiliging
-------------	--------------------------

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	70 mm
Diepte	30 mm

Geschikt voor

K.x	
-----	--

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----