



85745173



B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ INOX K.5

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης quicklink

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Ναι

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας KNX ασύρματο

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών 2

Εναλλαγή θερινής/χειμερινής ώρας Ναι

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος bus Ναι

Λειτουργίες

Χρόνος εκτέλεσης 2 min

Μετατόπιση χρόνου Astro 2 h

Εφεδρική μπαταρία 8 h

Εφεδρεία σε έτη 0 y

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Κείμενο

Λειτουργία Πρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια, λειτουργία πάνω/κάτω
Ρυθμιζόμενη συμπεριφορά αποστολής και/ή μετάδοσης
Με κλειδαριά
λειτουργία party, καμία εκτέλεση αυτόματων και ασύρματων
εντολών ή εντολών από μονάδες επέκτασης (προστασία
ξεκλειδώματος)
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 0

Διαστάσεις

Ύψος 55 mm

Πλάτος 70 mm

Βάθος 30 mm

Κατάλληλο για

K.x

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι