



FL544A

Porte, orion plus, intérieur, métallique, pour coffret en tôle, 350x300mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	300 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	20 mm

##### Cache, porte

Nombre de portes	1
Type de porte	Porte intérieure

##### Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé

##### Sécurité

Classe de protection	Classe I
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Serrure double barre 3 mm

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------