




KDN263B

## Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 2P 10mm<sup>2</sup> 56M

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 63 A |
|-----------------|------|

#### Architektura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 2 |
|-----------------|---|

#### Wymiary

|         |         |
|---------|---------|
| Długość | 1000 mm |
|---------|---------|

#### Napięcie

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub>       | 4500 V      |
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 230 - 400 V |

#### Rodzaj połączenia

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 10 mm <sup>2</sup>                |
| Typ złącza/wtyku                       | Szyna zbiorcza fazowa z widelkami |

#### Pojemność

|                |    |
|----------------|----|
| Liczba modułów | 56 |
|----------------|----|

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |