



KDN263B

Шина фазна 2P 10мм² 57M

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	2
-------------------	---

Розміри

Довжина	1000 mm
---------	---------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	4500 V
---	--------

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
---	-------------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm ²
---	--------------------

Тип роз'єму/штекера	Фазна шина з вилкою
---------------------	---------------------

Емність

Кількість модулів	56
-------------------	----

Sustainability

Без галогену	Так
--------------	-----

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----