




41236086

Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Ανθρακί

Κωδικός RAL 7021

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Duroplastic

Μεταχείριση Βερνίκι

Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Αριθμός μονάδων 1

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 31 mm

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες
Τοποθέτηση με νύχια

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα Όχι

Με καπάκι Όχι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

με κλειδαριά Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 1

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας Ναι

Αντοχή σε κρούση IK IK02

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού Όχι

Φωτιζόμενο Όχι

Αναγνωριστικό (ID)

Με αποτύπωμα Όχι

Κείμενο

Κάλυμμα	Κεντρική πλάκα καλύμματος
Ασφάλεια	προστασία για παιδιά
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης

Κατάλληλο για

Q.x