




937522509

Integro - bipolar c/vis.e lâmp, branco

Características técnicas

Corrente elétrica

10 AX (100W LED (SBL))

Tensão

Tensão nominal 250 V

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico com placa de cobertura central

Conetividade

Tipo de montagem Instalação de embutir
Montagem por parafuso

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 1

Dimensões

Dimensões	55.50 x 55.50 mm
Profundidade da montagem	10 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	13 mm

Segurança

Índice de proteção IP IP44

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Corrente elétrica

Corrente nominal 10 A

Texto

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Iluminação	Com lâmpada luminescente integral Para iluminação ou monitorização de circuitos
Modo de comutação	2 polos

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim