



80141200



IP55



**Tlačítko se sběrnicovou spojkou, 1-násobné, KNX - W.1, světle šedá**

**Technické vlastnosti**

**Instalace, montáž**

Montáž	Zapuštěná montáž Montáž na omítku
--------	--------------------------------------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-40 - 30 °C
------------------	-------------

**Elektrický proud**

Příkon sběrnice, přenos dat	10 mA
-----------------------------	-------

**Funkce**

S prostorovým termostatem	Ne
---------------------------	----

**Rozměry**

Vestavěná hloubka	22 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	32 mm
Výška	44 mm
Šířka	45,70 mm
Hloubka	40,50 mm

**Vybavení**

Počet ovládacích bodů	1
-----------------------	---

**Ovládací prvky a indikátory**

S kontrolkou LED	Ano
------------------	-----

**Materiál**

Barva	Šedá
Kód RAL	7035
Materiál	Duroplast
Povrchová úprava	Lesklý Matná

**Příslušenství**

Popisové pole	Ne
---------------	----

**Obrazovka**

S displejem	Ne
-------------	----

**Texty**

Funkce	Funkce pro ruční přerušování již spuštěných automatických funkcí
--------	--

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----