



41637009



Presa SCHUKO con mors. sollev. a vite, coperchio, serr., K1, bianco pol. lucido

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 - 250 V

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	53 mm
Profondità	71 mm
Profondità delle scatole da incasso	31 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
	Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	Si
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	Si

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Porta / coperchio

Tipo di coperchio	Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale
-------------------	---

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	No
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Testo

Stampa	Senza stampa
Custodia	Piastra centrale

Testo

Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Adatto per

K.x

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità ROHS	Si