



41637006



Presa SCHUKO con mors. sollev. a vite, anta battente, serr., K.1, antrac. opaco

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Antracite

Codice RAL 7021

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato
Verniciato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 53 mm

Profondità 71 mm

Profondità delle scatole da incasso 31 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite
Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Sì

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura Sì

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in
posizione finale

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata No

Resistenza agli urti IK IK05

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

Identificazione

Con stampa No

Testo

Custodia	Piastra centrale
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Adatto per

K.x

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----