



41637003

Presca SCHUKO con mors. alza vite, anta battente, serr., K.5, allum opaco laccato

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Alluminio

Codice RAL 9006

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 53 mm

Profondità 71 mm

Profondità delle scatole da incasso 31 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto
Raccordo a vite

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Si

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura Si

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Protezione

Resistenza agli urti IK IK05

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

Identificazione

Con stampa No

Testo

Custodia	Piastra centrale
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Adatto per

K.x
