



41637003

**Presa SCHUKO con mors. alza vite, anta battente, serr., K.5, allum opaco laccato**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

**Condizioni di impiego**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 250 V       |
| Tensione nominale | 250 - 250 V |

**Frequenza**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Materiali**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Alluminio               |
| Codice RAL            | 9006                    |
| finitura superficiale | Opaco                   |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Verniciato              |

**Serie**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Altezza                             | 71 mm |
| Larghezza                           | 53 mm |
| Profondità                          | 71 mm |
| Profondità delle scatole da incasso | 31 mm |

**Installazione, montaggio**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

**Connettività**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tipo di connessione             | Terminale a vite                        |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a morsetto<br>Raccordo a vite |

**Equipaggiamento**

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Tipo di connettore/spina presa     | Schuko P30 / Universale |
| Inserto centrale ruotato           | No                      |
| Con coperchio a cerniera           | Si                      |
| Con spinotto di protezione rotondo | No                      |
| Con lampada di segnalazione        | No                      |
| Con serratura                      | Si                      |

**Acessori**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

**Porta / coperchio**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tipo di coperchio | Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale |
|-------------------|---|

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

**Protezione**

|   |      |
|---|------|
| Resistenza agli urti IK                 | IK05 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |

**Funzioni**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

**Testo**

|          |                  |
|----------|------------------|
| Stampa   | Senza stampa     |
| Custodia | Piastra centrale |

**Testo**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Protezione          | Senza protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetti a sollevamento a vite         |

**Adatto per**

K.x